

Cibo Quick Change

Cibo Lockit Roloc power zirconium

10/2022



Eigenschappen: Hittebestendig additief. Uitermate geschikt voor het bewerken van RVS, titaanlegeringen enz.

Besteleenheid	Materiaal
50	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			100 stuk	200 stuk	300 stuk	
QLPZ3650	50	K36	0,93	0,86	0,79	v
QLPZ6050	50	K60	0,76	0,70	0,65	v
QLPZ8050	50	K80	0,75	0,69	0,64	v
QLPZ12050	50	K120	0,81	0,75	0,70	v
QLPZ3675	75	K36	1,27	1,17	1,08	v
QLPZ6075	75	K60	1,20	1,10	1,03	v
QLPZ8075	75	K80	1,16	1,07	1,00	v
QLPZ12075	75	K120	1,13	1,04	0,97	v

Cibo Lockit Roloc rubber pad



Eigenschappen: Hittebestendig. Op 6 mm stift en opname M14.

Besteleenheid	Materiaal
1	Rubber

Artikel nummer	Diameter in mm	Densiteit	Diameter stift	Opname	Netto prijs	Voorraad
QLHOM506	50	Medium	Ø 6	-	18,68	v
QLHOH506	50	Hard	Ø 6	-	22,28	v
QLHOM756	75	Medium	Ø 6	-	21,62	v
QLHOH756	75	Hard	Ø 6	-	25,76	v
QLRHM50M14	50	Medium	-	M14	24,65	v
QLRHM75M14	75	Medium	-	M14	27,65	v

Cibo Quick Change

Rebel One Unitized

10/2022

Unitized is samengesteld uit een 3D-web van nylon draden, geïmpregneerd met kunsthars waaraan schuurkorrels worden toegevoegd en geperst tot platen met een gecontroleerde densiteit.

Met Unitized kunt u onderdelen een bepaalde finish geven, zonder de geometrie van het werkstuk aan te tasten. Ze schuren koeler dan andere schuurmaterialen waardoor er minder kans is op vervorming of verkleuring. Ze generen een uniforme, consistente en reproduceerbare finish.

Toepassingen: ontbramen, structureren, reinigen, oppervlakteruwheid verbeteren, afwerken, voorpolijsten, schuurfouten corrigeren. Verwijderen van krassen, freeslijnen, oxidatie, lasnaden, lasverkleuring en lakken.

Rebel One Lockit M-Line

M-Lijn: Freeslijnen en lasnaden verwijderen, ontbramen.



Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs	Voorraad
QLMA5756	75 x 6	5	6,55	v
QLMA6756	75 x 6	6	7,12	v
QLMA7756	75 x 6	7	7,95	v
QLMA8756	75 x 6	8	9,52	v

Rebel One Lockit S-Line

S-Lijn: Krassen verwijderen, schuurfouten corrigeren, voorpolijsten. Breed inzetbaar, universele kwaliteit.



Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs	Voorraad
QLSA5756	75 x 6	5	6,00	v
QLSA6756	75 x 6	6	6,53	v
QLSA7756	75 x 6	7	7,95	v
QLSA8756	75 x 6	8	8,35	v

Rebel One Socatt F-Line

F-Lijn: Lasverkleuring wegnemen, lakken en coatings verwijderen, structureren.



Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs	Voorraad
QSFA37513	75 x 13	3	4,11	v
QSFA47513	75 x 13	4	4,91	v
QSFA57513	75 x 13	5	5,11	v

Cibo Quick Change Rebel One Socatt M-Line

10/2022

M-Lijn: Freeslijnen en lasnaden verwijderen, ontbramen.



Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs	Voorraad
Q SMA5756	75 x 6	5	6,55	v
Q SMA6756	75 x 6	6	6,92	v
Q SMA7756	75 x 6	7	7,95	v
Q SMA8756	75 x 6	8	9,52	v

Rebel One Socatt S-Line

S-Lijn: Krassen verwijderen, schuurfouten corrigeren, voorpolijsten. Breed inzetbaar, universele kwaliteit.



Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs	Voorraad
Q SSA5756	75 x 6	5	6,55	v
Q SSA6756	75 x 6	6	7,12	v
Q SSA7756	75 x 6	7	7,95	v
Q SSA8756	75 x 6	8	8,35	v

Cibo Quick Change

Lamellenschijven

10/2022

Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc. De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: hogere standtijd, minder schijfwissel, overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid, minder warmteontwikkeling, grotere bereikbaarheid.



Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuk	30 stuks	50 stuks	
MLZV4050	50	40	3,68	3,40	3,16	v
MLZV6050	50	60	3,68	3,40	3,16	v
MLZV8050	50	80	3,68	3,40	3,16	v
MLZV4075	75	40	5,21	4,81	4,46	v
MLZV6075	75	60	5,21	4,81	4,46	v
MLZV8075	75	80	5,21	4,81	4,46	v

Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc RCD. Kleine schijf, zeer wendbaar, gecontroleerde materiaalafname,



Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuk	30 stuks	50 stuks	
MLRCCO75	75	coarse	5,82	5,37	4,99	v
MLRCME75	75	medium	6,35	5,86	5,45	v